

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.7/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 3.7/8-16
GTIN	4062406052966
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 98,425 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 96,9 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	10
Teljes hossz L	180 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	98,425 mm
Menetmélység	147,64 mm
Szár négyszög □	44 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Vágóélek száma Z	10

Szerszámanyag	HSS
Menet / coll	16
Magfurat Ø	96,9 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3.7/8-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró