

Garant**Set di maschi a mano, non rivestito, M: M22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130400 M22
GTIN	4062406088538
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore. Sgrossatore con imbocco lungo.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 19,5 mm

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M
Passo della filettatura	2,5 mm
Norma	DIN 352
Ø Filettatura	22 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Profondità filettatura	66 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	100 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
∅ Preforo	19,5 mm
∅ Codolo D _s	18 mm
Misura del filetto	M22
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto
INOX < 900 N/mm ²	idoneo
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto
Ti > 850 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto