

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 4.1/2-12
GTIN	4062406054281
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 12

Menet Ø: 114,3 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 112,3 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	12
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	114,3 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	44 mm
Menetmélység	171,45 mm
Menet / coll	12

Szár Ø D _s	56 mm
Menetemelkedés	2,11 mm
Vágóélek száma Z	12
Magfurat Ø	112,3 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	4.1/2-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró