

**Garant****Ganascia Gripp rigida, Per modello: 125SG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361128 125SG
GTIN	4062406090258
Classe articolo	310

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento di inserti di presa n. art. 361163. Numero di inserti Dim. 100 = 5 e Dim. 125 = 6. Le viti adatte n. art. 361164 e gli inserti di presa sono da ordinare separatamente.

**Per:**

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Fornitura:**

Incl. viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_1$	20 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza $l_1$	5,75 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

