

Garant**Ganascia Gripp rigida, Per modello: 100SG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361128 100SG
GTIN	4062406090265
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento di inserti di presa n. art. 361163. Numero di inserti Dim. 100 = 5 e Dim. 125 = 6. Le viti adatte n. art. 361164 e gli inserti di presa sono da ordinare separatamente.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	5,75 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza ganasce l	60 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Altezza h_1	20 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

