

Garant**Ganascia riportata autostaffante, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361136 125
GTIN	4062406090340
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Temprata e rettificata

Uso:

Sistema di serraggio in abbinamento alle lamiere di rivestimento n. art. 361161 e agli inserti di serraggio n. art. 361162. Ideale per la lavorazione del 6° lato, poiché il pezzo viene trascinato sulla guida base mediante il serraggio autostaffante o le lamiere di rivestimento. Altezze d'appoggio di 5, 10 e 15 mm

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	45 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Numero alloggiamenti per inserti	5
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

