

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/2-20
GTIN	4062406055745
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 63,5 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 62,3 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	6
Forgácshornok száma	6
Menetmélység	95,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menet / coll	20
Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	62,3 mm

Menet Ø	63,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/2-20 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró