

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.1/4-10
GTIN	4062406055004
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 82,55 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 80,25 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	39 mm
Menet / coll	10
Menet Ø	82,55 mm
Forgácshornyok száma	8
Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	123,83 mm
Magfurat Ø	80,25 mm

Szár Ø D _s	50 mm
Vágóélek száma Z	8
Menetemelkedés	2,54 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3.1/4-10 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró