

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/8-20
GTIN	4062406054427
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 54 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 52,78 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	52,78 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	54 mm
Forgácshornyok száma	6
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	32 mm
Menetmélység	80,96 mm
Szerszámananyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/8-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró