

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/4-8
GTIN	4062406055660
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 8

Menet Ø: 57,15 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 54,1 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	54,1 mm
Forgácshornyok száma	6
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	35 mm
Menet Ø	57,15 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menetmélység	85,73 mm

Menet / coll	8
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	45 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/4-8 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró