

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 5-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 5-14
GTIN	4062406054397
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 14

Menet Ø: 127 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 125,35 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	12
Vágóélek száma Z	12
Menet / coll	14
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	190,5 mm
Szár négyszög □	44 mm

Menet Ø	127 mm
Magfurat Ø	125,35 mm
Menetemelkedés	1,8 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	5-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró