

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/2-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4.1/2-10
GTIN	4062406055424
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 114,3 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 112 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	171,45 mm
Forgácshornyok száma	12
Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Vágóélek száma Z	12
Szár négyszög □	44 mm
Menet / coll	10
Menet Ø	114,3 mm

Menetemelkedés	2,54 mm
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	112 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	4.1/2-10 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró