

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3-16****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130056 3-16   |
| GTIN              | 4062406056001 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 76,2 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 74,7 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Teljes hossz L        | 160 mm   |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Szár négyszög □       | 39 mm    |
| Menetmélység          | 114,3 mm |
| Vágóélek száma Z      | 8        |
| Menet Ø               | 76,2 mm  |
| Menetemelkedés        | 1,588 mm |
| Menet / coll          | 16       |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Szerszámanyag              | HSS                                       |
| Magfurat Ø                 | 74,7 mm                                   |
| Forgácshornyok száma       | 8                                         |
| Menetfajta                 | UN-LH                                     |
| Menetméret                 | 3-16 UN LH                                |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | balos                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |