

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.1/2-16
GTIN	4062406053505
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 63,5 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 62 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	62 mm
Menet Ø	63,5 mm
Menetmélység	95,25 mm
Forgácshornyok száma	6
Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	39 mm

Menet / coll	16
Menetemelkedés	1,588 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár Ø D _s	50 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/2-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró