

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 4.1/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 4.1/4-10
GTIN	4062406054236
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 10
Menet Ø: 107,95 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 56 mm
Szár négyszög □: 44 mm
Magfurat Ø: 105,6 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	12
Forgácshornyok száma	12
Szár négyszög □	44 mm
Menet Ø	107,95 mm
Szár Ø D _s	56 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Magfurat Ø	105,6 mm

Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	161,925 mm
Menet / coll	10
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	4.1/4-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró