

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.1/4-16
GTIN	4062406054977
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 82,55 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 81 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	8
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	50 mm
Szár négyszög □	39 mm
Forgácshornyok száma	8
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	81 mm
Menetmélység	123,83 mm

Menet / coll	16
Menet Ø	82,55 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3.1/4-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró