

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.3/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.3/8-20
GTIN	4062406054564
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 60,325 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 59,12 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	6
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	60,325 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	90,49 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Magfurat Ø	59,12 mm

Szár négyszög □	39 mm
Forgácshornyok száma	6
Szerszámanyag	HSS
Menetfajta	UN
Menetméret	2.3/8-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró