

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 4.1/2-16
GTIN	4062406055394
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 114,3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 112,8 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	12
Szerszámananyag	HSS
Vágóélek száma Z	12
Menet / coll	16
Menetmélység	171,45 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár négyszög □	44 mm

Magfurat Ø	112,8 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	114,3 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	4.1/2-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró