

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 3.1/2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 3.1/2-18
GTIN	4062406053925
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 18
Menet Ø: 88,9 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 87,6 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	1,411 mm
Vágóélek száma Z	10
Menetmélység	133,35 mm
Magfurat Ø	87,6 mm
Menet Ø	88,9 mm
Szár Ø D _s	50 mm

Forgácshornyok száma	10
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menet / coll	18
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3.1/2-18 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró