

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.3/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.3/8-12
GTIN	4062406055714
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 12

Menet Ø: 60,325 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Szár négyszög □: 39 mm

Magfurat Ø: 58,3 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	90,49 mm
Menetemelkedés	2,11 mm
Vágóélek száma Z	6
Menet Ø	60,325 mm
Magfurat Ø	58,3 mm
Menet / coll	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szerszámananyag	HSS

Szár négyszög □	39 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	6
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.3/8-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró