

**Garant****Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309621 16
GTIN	4062406093440
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna. **Con esagono** SW 25.

**Per:**

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

**Accessori speciali:**

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Nota:**

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

**Descrizione tecnica**

Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Per ER	16 mm
Filettatura	M24×1

Ø Esterno D	24 mm
Lunghezza complessiva L	11 mm
Apertura chiave SW	19 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera