

**Garant****Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309621 25
GTIN	4062406093457
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna. **Con scanalature.**

**Per:**

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

**Accessori speciali:**

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Nota:**

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

**Descrizione tecnica**

Coppia di serraggio massimo	55 Nm
Ø Esterno D	32 mm
Filettatura	M32×1,5

Apertura chiave SW	24 mm
Lunghezza complessiva L	14,5 mm
Per ER	25 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera