

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/4-12
GTIN	4062406055646
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 12

Menet Ø: 57,15 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mm

Szár négyszög □: 35 mm

Magfurat Ø: 55,1 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	55,1 mm
Menetmélység	85,73 mm
Szár Ø D _s	45 mm
Menet / coll	12
Menet Ø	57,15 mm
Vágóélek száma Z	6
Szerszámananyag	HSS
Menetemelkedés	2,11 mm

Forgácshornyok száma	6
Szár négyszög □	35 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/4-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró