

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313455 210
GTIN	2050001929594
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.
Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
- Morsetti in alluminio, su richiesta.

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	210 mm
Altezza H	40 mm
Lunghezza L	98 mm
Larghezza cava D	17 mm
Distanza fori a	15 mm
Distanza fori b	22 mm

Larghezza B	35 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio