

**Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Alluminio, Per tipo mandrino: 210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313437 210
GTIN	2050001929556
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Alluminio

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	210 mm
Lunghezza L	72,5 mm
Larghezza cava D	17 mm
Larghezza B	140 mm
Distanza fori a	35 mm

Distanza fori b	22 mm
Altezza H	58 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio