

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 2.1/8-8
GTIN	4062406055585
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 8
Menet Ø: 54 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 51 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	3,175 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menet Ø	54 mm
Menet / coll	8
Szár Ø D _s	40 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	80,96 mm
Szár négyszög □	32 mm

Forgácshornyok száma	6
Magfurat Ø	51 mm
Vágóélek száma Z	6
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2.1/8-8 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró