

**CNMM 1204XL, Tipo: PR005S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMM 1204XL PR005S Tipo: PR005S  
Rompitrucioli: SX  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 30 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Tipo	PR005S
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	30 - 90 m/min
Impiego principale	S
Rompitrucioli	SX
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo

Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMM 1204XL
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Sottopiacchetta	259031 15
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura