

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 3.1/2-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 3.1/2-14
GTIN	4062406055073
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 88,9 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Szár négyszög □: 39 mm  
Magfurat Ø: 87,25 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	10
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornok száma	10
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet Ø	88,9 mm

Magfurat Ø	87,25 mm
Menetmélység	133,35 mm
Szár négyszög □	39 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3.1/2-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró