



Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio, Per tipo mandrino: 210



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313435 210
GTIN	2050001929518
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Larghezza B	140 mm
Larghezza cava D	17 mm
Lunghezza L	69,5 mm
Distanza fori a	35 mm
Per tipo mandrino	210 mm

Altezza H	60 mm
Distanza fori b	22 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio