

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 2.1/4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130055 2.1/4-8
GTIN	4062406054533
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 8

Menet Ø: 57,15 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 45 mmSzár négyzet \square : 35 mm

Magfurat Ø: 54,1 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	45 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	57,15 mm
Menet / coll	8
Menetmélység	85,73 mm
Teljes hossz L	160 mm
Forgácshornyok száma	6
Vágóélek száma Z	6

Magfurat Ø	54,1 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Szár négyszög □	35 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2.1/4-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró