

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 4.1/2-16
GTIN	4062406056520
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 114,3 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 112,8 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,588 mm
Menet / coll	16
Menet Ø	114,3 mm
Magfurat Ø	112,8 mm
Vágóélek száma Z	12
Menetmélység	171,45 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár négyszög □	44 mm

Szár Ø D _s	56 mm
Szerszámanyag	HSS
Forgácshornok száma	12
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	4.1/2-16 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró