

Garant
CNMG 12040812, Tipo: HU7305


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 12040812 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucoli: AM/AG

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,8 mm/gir,
Tipo	HU7305
Materiale da taglio	HM

Rompitrucioli	AM/AG
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CNMG 12040812
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura