

**Garant**
**CNMG 120408, Tipo: HB725**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120408 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM/UG

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento $f$	0,05 - 0,8 mm/gir,
Tipo	HB725
Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	UM/UG

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Rivestimento	PVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura