

Garant
CNMG 12040812, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 12040812 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM/UG

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	UNI
Avanzamento f	0,05 - 0,8 mm/gir,
Rompitrucioli	UM/UG
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Tipo	HB725
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	PVD
Codice ISO Inserto	CNMG 12040812
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura