

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 4.1/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 4.1/4-10
GTIN	4062406056490
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámananyag: HSS

Menet / coll: 10

Menet Ø: 107,95 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 56 mm

Szár négyszög □: 44 mm

Magfurat Ø: 105,6 mm

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HSS
Szár négyszög □	44 mm
Forgácshoronyok száma	12
Teljes hossz L	180 mm
Menet / coll	10
Szár Ø D _s	56 mm
Magfurat Ø	105,6 mm
Menetemelkedés	2,54 mm

Menet Ø	107,95 mm
Vágóélek száma Z	12
Menetmélység	161,925 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	4.1/4-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró