

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 5-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130056 5-12
GTIN	4062406056667
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 127 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 125 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	12
Magfurat Ø	125 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	190,5 mm
Menet / coll	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Forgácshornyok száma	12
Menet Ø	127 mm

Szár négyszög □	44 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	2,1 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	5-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró