

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, Típus: 5-14****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130056 5-14   |
| GTIN              | 4062406056650 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 127 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 125,35 mm

**Műszaki leírás**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Menet / coll          | 14        |
| Vágóélek száma Z      | 12        |
| Forgácshoronyok száma | 12        |
| Menetmélység          | 190,5 mm  |
| Menet Ø               | 127 mm    |
| Teljes hossz L        | 180 mm    |
| Magfurat Ø            | 125,35 mm |
| Szár négyszög □       | 44 mm     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetemelkedés             | 1,8 mm                                    |
| Szerszámanyag              | HSS                                       |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 56 mm                                     |
| Menetfajta                 | UNS-LH                                    |
| Menetméret                 | 5-14 UNS LH                               |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál       |
| Vágásirány                 | balos                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |