

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello EOC, Campo massimo di pesatura: 150kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479606 150
GTIN	4045761192201
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

- **Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Elevata mobilità grazie all'alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.**
- **Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.**
- **Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l'eventuale scostamento.**
- **Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.**
- **Programma di regolazione CAL: Per l'autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

Descrizione tecnica

Dimensione piano di pesata	300×300 mm
Peso minimo del pezzo	50 g
Peso netto	5,2 kg
Risoluzione	20 g
Campo massimo di pesatura	0 - 150 kg
Taratura	K2
Riproducibilità	50 g
Denominazione originale prodotto	Modello EOC
Risoluzione	50 g
Tempo di oscillazione	2 s
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 150 kg	027700 150
Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180