Garant

Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Classe articolo	21O

Descrizione

Descrizione:
Fresa ad alto avanzamento potente e con taglio dolce.
Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.
Utilizzabile anche per semifiniture.
Efficienza dei costi grazie all'inserto a 5 taglienti.
Nota:
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	POMX 10T5..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
⌀ Tagliente D_C	63 mm
Set di viti per inserti	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2,2 mm

∅ D_3	43,6 mm
∅ Foro di attacco	27 mm
Numero taglienti Z	5
Serie	Hi5
Angolo di regolazione κ	90 grado
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Set di viti per inserti10 pz.	219889
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7