

Garant**Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
52/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Classe articolo	210

Descrizione**Descrizione:**

Fresa ad alto avanzamento potente e con taglio dolce.
Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.
Utilizzabile anche per semifiniture.
Efficienza dei costi grazie all'inserto a 5 taglienti.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	52 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Set di viti per inserti	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Inserto adatto	POMX 10T5..
Ø Foro di attacco	22 mm

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	2,2 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Numero taglienti Z	4
Serie	Hi5
Angolo di regolazione κ	90 grado
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Set di viti per inserti 10 pz.	219889
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP