

Garant**GCCT 060204, Minőség: HB7410**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Árucikk kategória	211

Leírás

GCCT 060204 HB7410 Minőség: HB7410
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,35 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	TIS
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,35 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Fő felhasználás	Ti
Minőség	HB7410
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,05 - 0,23 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	GCCT 060204
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz