

Garant**TDAT 070101, Minőség: HB7035**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Árucikk kategória	211

Leírás

TDAT 070101 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SF
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,23 mm
Mellékfelhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Sarokrádusz	0,1 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Minőség	HB7035
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	TDAT 070101
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz