

Garant**GCCT 060204, Minőség: HB7035**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Árucikk kategória	211

Leírás

GCCT 060204 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,35 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,05 - 0,35 mm
Mellékfelhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Forgácstörő	SF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Minőség	HB7035
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	GCCT 060204
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz