

Garant**Turbómaró, HM, Típus: T1610/6****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 541000 T1610/6 |
| GTIN | 4062406057152 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. **Sorjázó turbómaró (belső)** balos spirálfogazással és 45° os szöggel **életöréshez**.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

| | |
|--------------|---------|
| Fej Ø | 16 mm |
| Alak leírása | Sorjázó |
| Szög | 45 fok |
| Szár Ø | 6 mm |

| | |
|------------------------|------------|
| Fogazás rövid jelölése | Z3 |
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fogazás finomsági foka | Közepes |
| Fejhossz | 10 mm |
| Sorozat | Z3 fogazás |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |