

Garant**RC.T 0602, Minőség: HU7310-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Árucikk kategória	21G

Leírás

RC.T 0602 HU7310-1 Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Minőség	HU7310-1
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás	N

Forgácstörő	AM
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	RCGT 0602
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz