

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7210-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,4 - 6,5 mmElőtolás f : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 450 m/min
Forgácstörő	GM
Előtolás f	0,3 - 0,7 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7210-1

Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,4 - 6,5 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz