

**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmElőtolás  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Fő felhasználás	K
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	GM
Előtolás $f$	0,3 - 0,7 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Sarokrídus	0,8 mm
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,4 - 6,5 mm
Minőség	HB7210-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz