

Garant**Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo EWS + Benz,
Larghezza scanalatura da m: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290351 2
GTIN	4062406099480
Classe articolo	29K

Descrizione**Attenzione:**

Usare sempre il \varnothing di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = \varnothing di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

\varnothing di preforatura minimo D_{\min}	7,03 mm
Lunghezza utile L_1	25 mm
Vite	290399 1
Per larghezza scanalatura m	2 mm
Spostamento centrale L_3	3,65 mm
\varnothing Gambo	16 mm

Ø Cartuccia D ₁	6,5 mm
Passaggio interno per LR	no
Lunghezza codolo L _s	30 mm
Codolo	EWS + Benz
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili