

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GG

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmElőtolás  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Forgácstörő	GG
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7210-1

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Előtolás f	0,32 - 0,8 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz