

**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7210-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7210-1 Minőség: HB7210-1

Forgácstörő: GG

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmElőtolás  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 450 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Fő felhasználás	K
Minőség	HB7210-1
Előtolás $f$	0,32 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	0,8 mm
Forgácstörő	GG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz